



**Beschreibung:** FLEXIMARK Flexipart Einzeladerkennzeichnung\_

**Lapp code:** Lapp 83280010

Die **Prüfspannung** des Kabels Lapp 83280010 is /.

## Anwendungsgebiete

- Für Einzeladerkennzeichnung
- Kennzeichnen von Lichtwellenleitern
- Kennzeichnen vor der Montage
- Blanko Markierer: Für die Kennzeichnung von Prototypen und zur Farbmarkierung

## Aufbau

- Flexipart bestehen aus einer Rolle, die je nach Größe 200 oder 600 einzelne Etiketten enthalten
- Sequenzetiketten beinhalten bereits (mit Zahlen) beschriftete Markierer, welche auf einem Etikettenbogen ausgeliefert werden

Auf den nachfolgenden Seiten finden sie alle interessanten Informationen zum Artikel Lapp 83280010 und vielesmehr.

Kabelliste: Hier finden sie alle Informationen die Siebenötigen:

| Product Name  | Lapp Nr.      | Artikel-<br>bezeichnung  | Aufdruck                           | Für mm <sup>2</sup> | Anzahl<br>Markierer pro<br>VPE | VPE | Basis-<br>einheit | Preis<br>(Basispreis) |
|---|---------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|
| Blankorollen in verschiedenen Größen                    |               |  |                                    |                     |                                |     |                   |                       |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83255011 | FLEXIMARK®<br>Flexipart BF0<br>0,25-0,75 WH                          | blanko, zum Se-<br>lbstbeschriften | 0,25 - 0,75         | 600                            | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83255012 | FLEXIMARK®<br>Flexipart BF1<br>0,75-1,5 WH                           | blanko, zum Se-<br>lbstbeschriften | 0,75 - 1,5          | 600                            | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83255013 | FLEXIMARK®<br>Flexipart BF1B<br>1,5-2,5 WH                           | blanko, zum Se-<br>lbstbeschriften | 1,5 - 2,5           | 600                            | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83255014 | FLEXIMARK®<br>Flexipart BF2<br>2,5-6,0 WH                            | blanko, zum Se-<br>lbstbeschriften | 2,5 - 6             | 600                            | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83255015 | FLEXIMARK®<br>Flexipart BF3<br>6,0-16,0 WH                           | blanko, zum Se-<br>lbstbeschriften | 6 - 16              | 200                            | 1   | --                | --                    |
| Sequenzetiketten F1 mit aufeinanderfolgenden Nummern    |               |  |                                    |                     |                                |     |                   |                       |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280010 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1 0,75-1,5<br>1-50 WH    | 1-50+10<br>Blanko                  | 0,75 - 1,5          | 60                             | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280011 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1 0,75-1,5<br>51-100 WH  | 51-100+10<br>Blanko                | 0,75 - 1,5          | 60                             | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280012 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1 0,75-1,5<br>101-150 WH | 101-150+10<br>Blanko               | 0,75 - 1,5          | 60                             | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280013 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1 0,75-1,5<br>151-200 WH | 151-200+10<br>Blanko               | 0,75 - 1,5          | 60                             | 1   | --                | --                    |
| Sequenzetiketten F1b mit aufeinanderfolgenden Nummern   |               |  |                                    |                     |                                |     |                   |                       |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280014 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1B 1,5-2,5<br>1-50 WH    | 1-50+10<br>Blanko                  | 1,5 - 2,5           | 60                             | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280015 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1B 1,5-2,5<br>51-100 WH  | 51-100+10<br>Blanko                | 1,5 - 2,5           | 60                             | 1   | --                | --                    |
| FLEXIMARK<br>Flexipart Einzel<br>aderkennzeich-<br>nung | Lapp 83280016 | FLEXIMARK®<br>Flexipart<br>Sequencocard<br>F1B 1,5-2,5<br>101-150 WH | 101-150+10<br>Blanko               | 1,5 - 2,5           | 60                             | 1   | --                | --                    |

# FLEXIMARK Flexipart Einzeladerkennzeichnung\_

Lapp 83280010



| Product Name                                | Lapp Nr.      | Artikelbezeichnung                                       | Aufdruck          | Für mm <sup>2</sup> | Anzahl Markierer pro VPE | VPE | Basis-einheit | Preis (Basispreis) |
|---|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------------------|-----|---------------|--------------------|
| FLEXIMARK Flexipart Einzeladerkennzeichnung | Lapp 83280017 | FLEXIMARK@ Flexipart Sequencecard F1B 1,5-2,5 151-200 WH | 151-200+10 Blanko | 1,5 - 2,5           | 60                       | 1   | --            | --                 |

\* Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.